

EA124KA-1A 散水ホースリール



特徴

レバーの握り加減で水量調整ができるマルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。

水流は6パターン。

耐圧糸入りホース付きです。

グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているため、ホースがねじれません。

折りたたみ可能なステップ付きなので安定感があります。

仕様

サイズ...使用時: 410(W) × 420(D) × 395(H)mm

収納時: 260(W) × 420(D) × 395(H)mm

重量...約5.94kg

最高使用圧力...0.8MPa

適合蛇口外径...14 ~ 18mm

適合ホース内径...12mm

ホース長さ...30m

サイドホース...1.5m

散水パターン...キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ

材質...本体: ポリプロピレン・ABS樹脂

ホース: 塩化ビニル樹脂

■蛇口適合サイズ: 外径Φ14~Φ18mm

蛇口口金は、水道栓が埋め込んである場合や、下図タイプ以外でも取り付けられない場合がありますのでご注意ください。瞬間湯沸器には使用しないで下さい。

口がネジ式タイプ	口が四角タイプ	口に泡沫・整流キャップがついてるタイプ