

EA124KA-3、-4

散水ホースリール

持ち運びに便利なキャスター付き！

散水したいところまで本体ごと移動でき、離れた場所でも楽に作業できます。

蛇口用口金部は3本ねじで蛇口に固定。
ホース接続部とワンタッチ脱着も可能。

シャワーパターン4種

- ・じょうろ
- ・拡散
- ・シャワー
- ・ジェット

耐圧糸入りホース

便利なキャスター付

品番	ホース長	重量
EA124KA-3	30m	9.1kg
EA124KA-4	50m	12.3kg

ホース...内径15mm × 外径19mm

サイズ...530 × 410 × 730mm

サイドホース...3m

散水パターン...4種

材質...ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル被服鋼管

最高使用圧力...0.8MPa