

JB5-Q307R

ジュノ
JUNO BROWN REEL

落ち着いたあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい

リール本体が
撥水加工で
汚れをはじく

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、
通水したまま水流調節できます。
5つの水流が選べます。

糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

円形ステップ台

ホースの巻き取りや引き出す
時の足踏み台として便利。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定し
ます。コネクターでホースの
脱着もできます。

ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。
ノズルの脱着もできます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ
を防ぎます。
ワンタッチで脱着もできるの
で移動・収納に便利です。

貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しまし
た。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができま
す。また、中黒ホースにより太陽光（紫外線）をカットして、
藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。

アウターホース

表面に特殊加工をして
おり貼りつきにくく
巻き取りやすい。

内径
15mm

中間補強糸

ポリエステル糸を編み
こんでおり、耐圧性に
優れています。



中黒ホース

紫外線をカットし藻の発生を防ぐ。

5つの水流が選べる多機能ノズル

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。
草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。
ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と給水ホース（リール）をつなぐ蛇口プラグセット。
JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓（直径15～18mm）
に取付けできます。
コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。



品 番	製品サイズ (幅×高さ×奥行)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属 パーツ			1台重量 (kg)	
				内径	長さ						
JB5-Q307R	40×43.2×40cm	220901	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	30m	1.0m	●クイックノズルR ●蛇口プラグセット ●コネクターエルボ			6.67	