

ジュノ

JUNO

SERIE

美しいフォルムと機能性を装備

クイックノズルR

通水したまま水流調節ができます。
止水を含め6つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。

円形ステップ台

どこからでも踏むことができるので
ホースの巻き取りや引き出す時の
足踏み台として便利です。

蛇口用プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定します。
ワンタッチで脱着もできます。



EA124KC-3A

J5-Q206R

カラー／本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード/4973692 220659
ノズル/クイックノズルR
ホース/スーパー耐圧タイプ
巻数/内径15mm×20m巻き
商品サイズ/40×43.2×40cm
材質/PP,PVC,ABS,POM,NBR,合成ゴム,ナイロン,
ポリエステル系,ステンレス,鉄,アルミニウム



EA124KC-3

J5-Q306R

カラー／本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード/4973692 220666
ノズル/クイックノズルR
ホース/スーパー耐圧タイプ
巻数/内径15mm×30m巻き
商品サイズ/40×43.2×40cm
材質/PP,PVC,ABS,POM,NBR,合成ゴム,ナイロン,
ポリエステル系,ステンレス,鉄,アルミニウム