

EA124KC-3B (20m)
EA124KC-3C (30m)
散水ホースリール

ver.1.0



品番	ホース長
EA124KC-3B	20m
EA124KC-3C	30m

<仕様>

- サイズ…400×432×400mm
- ホース…スーパー耐圧タイプ（最高使用圧力:0.7MPa以下/常温23℃時）
- ホースサイズ(内径×外径)…15×20mm
- 材質…ホースリール:P.P、ステンレス、鉄、NBR、合成ゴム等
ホース:PVC、ポリエステル系
- 使用温度…0～60℃
- 適合蛇口外径…φ15mm