

EA124KC-5
(散水リール)

- 材質 PP、POM、他
- 本体サイズ 295 X 213 X 287mm
- 適合蛇口外径…φ15mm
- ホース 内径:7mm×外径11mm、長さ:10m
- 最高使用圧力…1.36MPa以下

☺ リールに備わるすべての機能をコンパクトにつめこみました。

287cm
295cm 213cm

☺ 巻き取り時のホースの乱れをフルカバーにすることで解消、巻き取りもとっても簡単。

不満解消
巻き取り
ラクラク

するーり

☺ スムーズな通水が行えるようドラム芯に折れ防止ガイドを作りました。

折れ防止

☺ ホースリール持ち運びの際に水漏れせぬよう、コネクターニップルをつくりました。

水漏れ防止

カチッ

ハンディー プチリール

ココが
気配り設計

☺ 『リールを持って散水バージョン』と『リールを置いて散水バージョン』とワンタッチで自由に変換できます。

蛇口用プラグとノズルを交換するだけ!

リールを持って散水 リールを置いて散水

☺ 作業がスムーズに行えるよう、摩擦抵抗軽減処理を施したホースを使用。また、環境庁の指定する環境ホルモンと疑われているビスフェノールA・アルキルフェノール・重金属等を使用しておりません。

中間補強糸
ポリエステル糸を使用。

アウターホース
ホース表面の摩擦抵抗軽減処理により作業性がアップ。手触りもサラッとしています。

インナーホース

耐圧

☺ 使用目的にあわせて7種類の水ながる多機能ノズル。軽くて便利。

ストレート	シャワー	カクサンF
カクサンC	セイリュウ	キリ
ストップ		

☺ 収納時には、裏面のツメに1.5m(短い方)のホースを収納でき、フックに掛けることもできます。

フック穴

フック等を使用して、ラティスや壁に掛けることができます。

すっきり収納



お庭の散水に



ベランダ園芸の散水に



洗車やお掃除に