

EA124KC-6
(散水リール)

○ 材質 PP、POM、他

○ ホース 内径:7mm×外径11mm、長さ:15m

○ 本体サイズ 295 X 213 X 287mm

○ 最高使用圧力・・・1.36MPa以下

○ 適合蛇口外径・・・φ15mm

◎ リールに備わるすべての機能をコンパクトにつめこみました。



◎ 巻き取り時のホースの乱れをフルカバーにすることで解消、巻き取りもとっても簡単。



◎ スムーズな通水が行えるようドラム芯に折れ防止ガイドを作りました。



◎ ホースリール持ち運びの際に水漏れせぬよう、コネクターニップルをつくりました。



◎ 『リールを持って散水バージョン』と『リールを置いて散水バージョン』とをワンタッチで自由に変換できます。



◎ 作業がスムーズに行えるよう、摩擦抵抗軽減処理を施したホースを使用。また、環境庁の指定する環境ホルモンと疑われているビスフェノールA・アルキルフェノール・重金属等を使用しておりません。



◎ 使用目的にあわせて7種類の水流が選べる多機能ノズル。軽くて便利。



◎ 収納時には、裏面のツメに1.5m(短い方)のホースを収納でき、フックに掛けることもできます。



お庭の散水に



ベランダ園芸の散水に



洗車やお掃除に