

EA124KC-6A  
(散水リール)



- 材質 PP、POM、他
- 本体サイズ 295 X 213 X 287mm
- 適合蛇口外径... φ15mm
- ホース 内径:7mm×外径11mm、長さ:15m
- 最高使用圧力...1.36MPa以下

☺ リールに備わるすべての機能をコンパクトに詰めこみました。

☺ 巻き取り時のホースの乱れをフルカバーにすることで解消、巻き取りもとっても簡単。

不満解消 巻き取りラクラク

ずるーり

☺ スムーズな通水が行えるようドラム芯に折れ防止ガイドを作りました。

折れ防止

☺ ホースリール持ち運びの際に水漏れせぬよう、コネクタニップルをつくりました。

水漏れ防止

カチッ

ハンディー プチリール

ココが 気配り設計

☺ 『リールを持って散水バージョン』と『リールを置いて散水バージョン』とをワンタッチで自由に変換できます。

蛇口用プラグとノズルを交換するだけ!

リールを持って散水

リールを置いて散水

☺ 作業がスムーズに行えるよう、摩擦抵抗軽減処理を施したホースを使用。また、環境庁の指定する環境ホルモンと疑われているビスフェノールA・アルキルフェノール・重金属等を使用しておりません。

アクターホース

中間補強糸

ポリエステル糸を使用。

インナーホース

ホース表面の摩擦抵抗軽減処理により作業性がアップ。手触りもサラッとしています。

耐圧

☺ 使用目的にあわせて7種類の水 flow が選べる多機能ノズル。軽くて便利。

ストレット

シャワー

カクサンF

カクサンC

セイリユウ

キリ

ストップ

☺ 収納時には、裏面のツメに1.5m(短い方)のホースを収納でき、フックに掛けることもできます。

フック穴

すっきり収納

フック等を使用して、ラティスや壁に掛けることができます。



◀ お庭の散水に



▶ ベランダ園芸の散水に



▶ 洗車やお掃除に