

URBAN SERIES

アーバン モダンフォルムのしっかりボディー



クイックノズルR

通水したまま水流調節できます。
止水を含め6つの水流が選べます。

大容量ホースドラム

最大で50mまで収納できます。

スーパー耐圧タイプホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを
防ぎます。
ワンタッチで脱着もできるので、
持ち運びに便利です。



EA124KC-8

UR5-Q306R

カラー／本体＝ストーンカラー
ドラム＝ネイビーブルー
ホース＝エメラルドブルー
JANコード／4973692 220673
ノズル／クイックノズルR
ホース／スーパー耐圧タイプ
巻数／内径15mm×30m巻き
商品サイズ／37.6×43×36cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル糸、
NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム



EA124KC-9

UR4-Q506R

カラー／本体＝ストーンカラー
ドラム＝ネイビーブルー
ホース＝エメラルドブルー
JANコード／4973692 220680
ノズル／クイックノズルR
ホース／スーパー耐圧タイプ
巻数／内径12mm×50m巻き
商品サイズ／37.6×43×36cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル糸、
NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム