

散水ホースリール

ver.1.0

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。
ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにとっても便利です。

大容量ホースドラム

最大で50mまで収納できます。

スーパー耐圧ホース (ポリエステル糸入り)

中間補強糸

ポリエステル糸を編みこんで耐圧性をもたせています

太陽光

インナーホース

太陽光(紫外線)をカットする中黒ホース

アウターホース

センターホース

1m給水ホース

蛇口用プラグセット

品番	内径×外径	ホース長
EA124KC-8A	15×20mm	30m
EA124KC-9A	12×16mm	50m

- リールサイズ…376×430×360mm
- 材質…PP、PVC
- 散水パターン…6種
(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)
- 最高使用圧力…0.69MPa以下
- 適合蛇口外径…φ15mm

21.Jun.