

コンパクトホースリール 万能口金(大)付

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です。また、散水用のノズル付なのでバルコニーや屋外テラス、お庭などにある植物の水やりにも最適です。蛇口接続用コネクターが2種類ついていますので、ねじ切り蛇口や、丸蛇口水栓呼13~20および立水栓(四角タイプ)にも取付が可能です。(壁掛けフック取付用アンカーボルトは付属されていません。)

注文番号: 2.645-292.0



10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です。また、散水用のノズル付なのでバルコニーや屋外テラス、お庭などにある植物の水やりにも最適です。蛇口接続用コネクターが2種類ついていますので、ねじ切り蛇口や、丸蛇口水栓呼13~20および立水栓(四角タイプ)にも取付が可能です。(壁掛けフック取付用アンカーボルトは付属されていません。)

<セット内容>

- ・コネクター(逆止弁付)
- ・ホース10m+2m(収納ホース)
- ・多機能ノズル
- ・壁掛けフック
- ・ねじ付蛇口アダプター
- ・万能口金(大)

製品特長

10m+2mのホース付き

散水ノズル

逆止弁機能付きなので、水を止めることなく作業ができます

ねじ付き蛇口アダプター(2.645-006.0)

壁掛けフック付き

2種類の蛇口接続用コネクター付属

すぐに使用可能

製品仕様

製品スペック

本体質量 (kg)	2,47
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	145,0 / 285,0 / 330,0



用途・清掃場所

- お庭の散水や洗浄に
- ガーデニングや家庭菜園の水やり
- 植物の水やり

標準装備アクセサリ & 製品機能

- 給水タンク以外の水源が使用可能
- 直噴