

◆ホース接続例

Gilmour製のスプレーノズルやスプリンクラーはアメリカ製で、ネジサイズは全て3/4"NHメスとなっております。日本製のねじが合わない場合がありますので、以下のようなコネクターを使い接続してください。

★アダプタ付ホースEA124DN-10A、-30A使用例

Gilmour製のノズルを取り付ける際に便利なホースセットです。



★コネクターによるホース接続例(※接続例は一例です。用途に応じて組み合わせてください)

ワンタッチで本体に取付け可能に。同じホースを用い、他の本体に取り替える際にはとても便利です。



EA124GA-1

EA124GC-4B(バルブ付カプラー)とEA124GC-1A(プラグ×2個)のセット ※EA124GC-1Aは1個だけ使用します。



EA124GC-21~21B(※A)

ホースバンドがいらぬシステム(オス)もあります

3/4"NHオス



EA124GC-23、-24、-51、-52

アメリカねじ用のステム(オス) ※-51、-52はホースバンド付

3/4"NHオス

ホースバンド(※A)

ホース

スプリンクラー・スプレーノズル本体側ねじ 3/4"NHメス

アメリカねじ用のステムなのでそのままノズルに接続も可能

水道蛇口(ねじ無)

ホースバンド(※A)

ホース

水道蛇口(ねじ付)

ねじサイズ...3/4"G・呼20

メス:3/4"G

EA124GC-7B

オス:3/4"NHオス

日本のねじ付蛇口(3/4"G・呼20)に合わせるアダプターです。

3/4"NHメス

3/4"NHオス

EA124GC-5

3/4"NHオス

EA124GC-306、-307、-308

3/4"NHメス

3/4"NHオス

3/4"NHメス

3/4"NHオス

3/4"NHメス

3/4"NHオス

EA124GC-32A、32F

3/4"NHメス

3/4"NHオス

3/4"NHメス

3/4"NHオス