

EA124KS-8
ロータリースプリンクラー



移動に便利なホイール付き

- 散水範囲…195㎡
- 材質…本体: ダイカストメタル
チップ・接続部: 真鍮
- 接続ネジ…3/4”-11.5(ASH)メス
- サイズ…200×200×85mm

または…本体のねじを変換!

EA124GC-7
BSPコンバーター
オス: 3/4”-11.5ASH



日本のねじに
合わせる
アダプターです。

メス: 3/4PF

◆接続例

本品(スプリンクラー)はアメリカ製で、ネジサイズは3/4”-11.5(ASH)メスとなっております。日本製のねじが合わない場合があります。以下のようなコネクターを使い接続してください。

