

# EA124LA-33 エアー式クリーニングガン 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

## 【仕様】

サイズ: 525x125x185(H)mm  
カップ容量: 1L  
重量: 620g  
材質: ポリエチレン  
使用圧力: 0.5~0.8MPa  
ノズル長: 300mm  
エアー吸入口: G1/4"

- ノズル部はフレキシブルに曲げることが可能です。
- ヘッド部を回転させることで、エアー消費量(液量)を調節することが可能です。



## ● 各部の名称



## 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。  
説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアーホース、接続部などは損傷していないか、その他定期的に点検してください。
- ・エアー工具を運ぶときは、エアーホースを外してください。不用意に作動することがあり、危険です。
- ・エアー工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。



改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

18.Nov

