

# EA124LF-11A、-12A ホースコネクタ

ホース同士をつなぐ  
ホースバンド不要



**特長**  
バンドを使わずにホースを接続できます。

**仕様**

- ・材質...11A：ポリプロピレン  
12A：ポリプロピレン、POM
- ・流路内径...-11A：9mm  
-12A：12mm
- ・使用圧力...0～0.6MPa
- ・使用流体...上水道水

品番	適合ホース内径(外径)	重量
EA124LF-11A	11～15(16～20)mm	23g
EA124LF-12A	18(24～25)mm	53g

接続図



**取付方法** (参考)

●ホースの取付方法

