

EA124SA-1A(電動シャワー)



(特長)

海でも山でも川でも
即シャワー!

水圧調整可能
キャリーバッグ付き



パワフル水圧

持ち運びに便利

車が電源(シガーソケット)



強力パワーのモバイルシャワー(DC電源専用)

射水距離
約2.6m
高さ1mの位置から
真横への射水距離

射水量
約50L
(10分間)

電源
DC 12V

シャワーホルダー取盤

S字フック

※イメージ画像

いつでもどこでも簡単シャワー。従来品の約2.7倍の強力水圧(当社従来品比較)。カープラグが電源だから海や川、どこでもカンタンにシャワーでリフレッシュできます。

※画像はイメージです。車は商品に含まれておりません。

(使用方法)

水圧調整可能



シャワーヘッドの下部に位置する水圧調整ボタンを使って水圧を調整できます。完全に止めることはできません。

使用方法

- ① 車のシガーソケット（アクセサリソケット）に、プラグを確実に差し込み、準備完了です。確実に差し込まれていることを必ず確認してください。



- ② ポンプを水中に沈めます。



- ③ 電源を入れてご使用ください。



水が出ない時は...

■使用中にポンプを水中から引き上げないでください。一度引き上げると、ポンプ内に空気が入り水中に戻しても正常に作動せず、水が出なくなります。その場合は電源を切ってからシャワーヘッドを下向けにし、ホース内の水を抜いてから再度ポンプを沈めて作動させてください。

使用後は直ちにポンプが下向きになるようにして吊るし干し、完全に乾いた後に収納してください。ポンプ内に水が残っていると、モーターが錆びる原因となります。