

スーパーウィンソフトホースII



よりしなやかに、よりなめらかに！巻きグセ、跳ね上がりなどの問題を解決！

特殊エラストマー製品

用途

塗装、吹き付けエアール用、工場内エアーツール用

特徴

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに！
耐水性、弾力性、気密性に優れエアーツール用配管に最適です。

流体



規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
SWH-6510	6.5	10	100	1.5	20	0.058	5.8
SWH-8512	8.5	12.5	100	1.5	40	0.083	8.3

メーカー型番	EA品番	メーカー型番	EA品番
SWH-6510-5m	EA125AS-61	SWH-8512-5m	EA125AS-81
SWH-6510-10m	EA125AS-62	SWH-8512-10m	EA125AS-82