

ポリウレタンホース（TPH）



エア－工具用（エア－タッカー、釘打機、インパクトレンチ）・
塗装、吹き付け用、工場内エア－ツールに最適。

ポリウレタン製品

- 用途

塗装、吹き付けエア－用、工場内エア－ツール用
- 特徴

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
- 流体


 空気

規格 使用温度範囲 -40℃～+60℃

呼 称	内 径 (mm)	外 径 (mm)	定 尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)	発送単位
TPH-6510	6.5	10	100	1.5	30	0.057	5.7	1

メーカー型番	EA品番
TPH6.5x5M /20PN-20SN	EA125B-5
TPH6.5x10M /20PN-20SN	EA125B-10
TPH6.5x20M /20PN-20SN	EA125B-20
TPH6.5x30M /20PN-20SN	EA125B-30

性能評価

項目	評価	項目	評価
軽さ	○ ○ ○ ○ ○	滑り性	○ ○ ○
ソフト性	○ ○ ○	耐スバッタ性	○ ○

※評価は全て自社評価です。
 ※当社指定の専用金具をご使用ください。