

エアタンク (補助タンク)

(ホース別売) 接続用に別途ホースをご用意ください。

一般圧専用

- 一般圧対応補助タンク
- タンク容量38L {φ}



UA 3810A

高圧 一般圧 対応

- EC 1245H3, EC 1445H3, EC 1245H2, EC 1445H2, EC 1433H, (旧形: EC 1245H, EC 1443H(L), EC 1445H) 形専用タンク
- 高圧・一般圧対応の2減圧弁搭載 ● タンク容量5.5L {φ}



45 気圧専用メスカブラ 1 個同梱
UA 545H2

* UA 545H2の接続には、下記の専用ホースが必要です。



4.4MPa用

(EC 1245H3, EC 1445H3, EC 1245H2, EC 1445H2 (旧形: EC 1245H, EC 1443H(L), EC 1445H) 用)
補助タンク用ホース
コードNo.0088-6620 (2m)
コードNo.0088-6723 (10m)

3.25MPa用

(EC 1433H 用)
補助タンク用ホース
コードNo.0088-7442 (2m)
コードNo.0088-7443 (10m)

形名	圧縮機		空気タンク容量 L {φ}	機体寸法 mm		質量 kg	空気取出口
	最高圧力 MPa {kgf/cm ² }			幅×奥行×高さ			
UA 3810A	0.98 {10}		38	600×308×414		15.9	一般圧カブラ(メス)×2個
UA 545H2	4.4 {44.9}		5.5	555×121×292		3.4	一般圧カブラ(メス)×1個、高圧カブラ(メス)×1個

高圧 エアホース・ホースリール・ソケット他

(ソフト) 高圧細径シリーズ パージプラグ付

- ソフトタイプで扱い易い
- ワンタッチロックカブラ付
- ホースがすべり易く引っかかりにくい
パージプラグ付: ホースの取りはずし時、エアが勢良く抜けるのを防ぎます。

■ 高圧エアホースリール



エアホース30m付
*0088-5088

■ 高圧エアホース



ワンタッチロックカブラ付
*0088-5085



※エアホースは別売です。
*0088-3149



ロックキャップソケット【普及タイプ】
0088-7050
EA125BX-110A



回転式エアホース30m付
*0088-8659



ロックキャップソケット【クリアタイプ】
*0088-8128

品名	ホース内径 5 mm (外径9mm)	ホース内径 6 mm (外径10mm)	
		コードNo.	コードNo.
高圧エアホース (ロックキャップソケット)	10m	0088-8248	0088-7048 EA125BX-110A
	15m	0088-8249	0088-7049
	20m	0088-8250	0088-7050 EA125BX-110A
	30m	0088-8251	0088-7051 EA125BX-110A
高圧エアホース (ワンタッチロックカブラ付)	1m	*0088-5079	*0088-5083
	10m	*0088-5080	*0088-5084
	20m	*0088-5081	*0088-5085
	30m	*0088-5082	*0088-5086
高圧エアホースリール (エアホース30m付)		*0088-5088	*0088-5089

品名	コードNo.	使用ホース内径 (mm)
		高圧φ6用
高圧エアホースリール (エアホース別売) ※エア供給用1.5mホース付	*0088-3149	● ※エアホースは30mまで巻き取り可能

品名	ホース内径 6 mm (外径10mm)	
	コードNo.	
高圧エアホース (ロックキャップソケット)	10m	*0088-8716
	15m	*0088-8717
	20m	*0088-8128
	30m	*0088-8718
高圧エアホースリール (回転式) (エアホースクリアタイプ30m付)		*0088-8659



番号	品名	コードNo.	使用ホース内径 (mm)
			高圧φ5-6
①	高圧用ベアソケット (ロータリ式) (カブラ部が360°回転します)	0088-3155	●
②	高圧用フィルタセット	0088-4091	●
③	高圧用打込調整器	0088-5719	●
④	高圧エア工具用エアダスタ (ロング調整ノズル(100mm)付)	0088-8404	●

* 在庫僅少品