

フッ素樹脂ホース EA125FA-4~12C

VER.1.1

- 常用圧力…0.6MPa(20℃時)※下図参照
- 使用温度…-20~80℃
- 長さ…20m
- 色…透明
- 材質…内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)
外層:ウレタン系エラストマー



品番	外径×内径	全長	許容曲げ半径 (20℃)
EA125FA-4	4×2mm	20m	15mm
EA125FA-4A		2m	
EA125FA-4B		5m	
EA125FA-4C		10m	
EA125FA-6	6×4mm	20m	25mm
EA125FA-6A		2m	
EA125FA-6B		5m	
EA125FA-6C		10m	
EA125FA-8	8×6mm	20m	50mm
EA125FA-8A		2m	
EA125FA-8B		5m	
EA125FA-8C		10m	
EA125FA-9	9×6mm	20m	35mm
EA125FA-9A		2m	
EA125FA-9B		5m	
EA125FA-9C		10m	
EA125FA-12	12×8mm	20m	50mm
EA125FA-12A		2m	
EA125FA-12B		5m	
EA125FA-12C		10m	

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。
ガスバリアー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。

