

プレッシャーホース(スプリング入)



- 全長…10m
- 色調…透明
- 使用温度範囲…0～50℃

| | 品番 | 内径×外径(mm) | 使用圧力(20℃時) | 許容曲げ半径(20℃時) |
|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 廃番 廃番 廃番 | EA125HC-9 | φ9×15 | 0～0.8MPa | 35mm |
| | EA125HC-10 | φ10×16 | 0～0.5MPa | 40mm |
| | EA125HC-12 | φ12×18 | | 50mm |
| | EA125HC-15 | φ15×22 | -0.1～0.5MPa | 60mm |

特性

- 1.曲げ保形性 つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
- 2.バキュームOK 内径15mm～50mmはバキューム(吸込み)も使用可能です。

用途

工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管

材質

内層:軟質塩化ビニル樹脂

硬鋼線

外層:軟質塩化ビニル樹脂