

耐油燃料チューブ



※マークによる解説はP.2を参照

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。弾力性に優れた油輸送用ホース。



材 質 PVC

品 質

- 構 造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-49℃ (F-16～25は-38℃)
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適しておりません**

※食品衛生法 (厚生省告示20号) には適合していません。
※JASO規格には適合していません。

用 途 小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして

耐油燃料チューブ 規格表

品 番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径	EA品番
F-3	40mドラム	3×6	ピンク	0.40MPa	106007	6	21×21×65	8.0	18mm	EA125JA-3
F-4	40mドラム	4×7	ピンク	0.27MPa	106014	6	21×21×65	9.5	20mm	EA125JA-4
F-5	40mドラム	5×8	ピンク	0.23MPa	106021	6	21×21×65	10.9	30mm	EA125JA-5
F-6	20mドラム	6×9	ピンク	0.17MPa	106038	6	21×21×65	6.9	35mm	EA125JA-6
F-7	20mドラム	7×11	ピンク	0.13MPa	106045	6	21×21×65	10.2	37mm	EA125JA-7
F-9	15mドラム	9×13	ピンク	0.13MPa	106052	6	21×21×65	9.5	40mm	EA125JA-9
F-12	10mドラム	12×16	ピンク	0.10MPa	106069	6	21×21×65	8.2	45mm	EA125JA-12
F-16	25mドラム	16×22	ピンク	0.77MPa	106076	4	38×74×45	25.8	55mm	EA125JA-16
F-20	15mドラム	20×26	ピンク	0.63MPa	106083	4	38×74×45	19.5	64mm	EA125JA-20
F-22	15mドラム	22×28	ピンク	0.40MPa	106090	4	38×74×45	20.9	75mm	EA125JA-22
F-25	15mドラム	25×31	ピンク	0.13MPa	106106	4	38×74×45	23.1	90mm	EA125JA-25



▲40mドラム巻き(4×7)



▲15mドラム巻き(20×26)