

## EA125JA-3~-25

耐油燃料チューブ



- 材質 … PVC
- 使用温度範囲 … 0~60°C
- 小型エンジン、農機具、機械などの狭小部の配管用チューブに
- 流体をしっかりと確認できるクリアタイプ
- 弾力性に優れた油輸送ホース
- 適合流体 : ガソリン

品番	サイズ(mm)		最高使用圧力 (MPa)	全長	重量 (kg)
	内径	外径			
EA125JA-3	3	6	0.40	40m	1.33
EA125JA-4	4	7	0.27		1.58
EA125JA-5	5	8	0.23		1.72
EA125JA-6	6	9	0.17	20m	1.06
EA125JA-7	7	11	0.13		1.58
EA125JA-9	9	13	0.13	15m	1.50
EA125JA-12	12	16	0.10	10m	1.27
EA125JA-16	16	22	0.77	25m	6.43
EA125JA-20	20	26	0.63	15m	4.85
<del>EA125JA-22</del>	<del>22</del>	<del>28</del>	<del>0.40</del>		<del>5.20</del>
EA125JA-25	25	31	0.13		5.75

廃番

注) 重油にはご使用出来ません。他の流体に関しましては、メーカーの技術担当者に確認が必要ですので、当社までお問合せ下さい。