

As2

ジュンロン® As2(高耐圧ナイロンチューブ)

JUNRON® As2(High pressure nylon tube)



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23C (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23C (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)
170-04	4×2.5	17.6	<4.4	10
170-06	6×4	15.2	<3.7	17
125-08	8×6	10.7	<2.6	33
125-10	10×7.5	10.7	<2.6	41
125-12	12×9	10.7	<2.6	50

EA125ND-4、-4A

EA125ND-6、-6A

EA125ND-8、-8A

EA125ND-10、-10A

EA125ND-12、-12A

- 標準色：乳白/Standard color:milk white
- 標準条長と標準色については8ページを参照下さい。
Please refer to page 8 for standard length and color.