

**Förderschlauch-DN 13-20 mm a**

NBR-1500 mm-10 bar

Artikel-Nr.: 17 003
EAN: 4103810170034
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Werkstoff: NBR, mit Textileinlage
Betriebsdruck max. (bar): 10
Berstdruck (bar): 40
Temperaturbeständigkeit (°C): -10 / +50
Durchmesser (mm): 20
Länge (mm): 1500
Gewicht (kg): 0,37

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0