



カーエアコン用 冷凍機油 (R1234yf/R134a兼用)

SUNICE® P46 <スナイスP46>



SUNICE P46は、R1234yf及びR134aに適合するカーエアコン用冷凍機油です。適切に設計されたポリアルキレングリコール(PAG)と独自の添加剤技術により、厳しい要求性能をクリアしており、メンテナンス用として安心してご利用頂けます。

特 長

- ・SUNICE P46はR1234yf及びR134aとの相溶性に優れていることから高い油戻り性能を保持しており、潤滑不良や油膜切れによるコンプレッサーの焼き付きなど、不具合の心配なくご使用頂けます。
- ・潤滑性、化学安定性に優れており、安定した性能を発揮します。

適 用

- ・SUNICE P46はベルト駆動コンプレッサーを備えたカーエアコンシステム用PAGオイルです。
- ・R1234yf及びR134aに使用できます。
- ・斜板式/スクロール式のコンプレッサーに適しています。

注 意

- ・故障の可能性があるため、下記の仕様の製品への使用は絶対に避けて下さい。
 - ※旧冷媒R12 仕様のカーエアコンシステム
 - ※ベーンタイプのコンプレッサー
 - ※電動コンプレッサー(ハイブリッド車、EV車)

荷 姿

200Lドラム/20Lペール缶/250ml×20缶(1ケース)

代表性状

項目	単位	P46
ISO Viscosity Grade		46
密度 @ 15°C	g/cm ³	1.012
動粘度 (40 °C)	mm ² /s	46.3
動粘度 (100 °C)	mm ² /s	9.0
流動点	°C	-45.0
引火点 (COC)	°C	202

上記の値は保証値ではありません。

適用一覧

	分類	P46
冷媒	R1234yf	○
	R134a	○
	R12	×
圧縮機 タイプ	斜板式	○
	スクロール	○
	ベーン	×
	ベルト駆動式	○
	電動式	×

SUNICE®は、日本サン石油株式会社の登録商標です。

<お問合せ先>

東京支店	〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4 トラスティ麹町ビル	TEL 03-3238-0231(代表)/FAX 03-3238-0565
大阪支店	〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル	TEL 06-6341-9721(代表)/FAX 06-6341-9724
名古屋支店	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-10 SUZU1 05ビル	TEL 052-551-1131(代表)/FAX 052-551-1132