

TW型

空気分岐集合配管用

バルブ構造



片路開閉型

最高使用圧力



1.0MPa

適用流体




空気

一本の配管から複数の空気配管を実現！ BLY型を分岐集合配管にしました。

- 一本の配管から複数の空気を取り出すことができます。
- TW-2本体材質はアルミニウムで軽量です。
- BLY20型と互換性がございます。




仕様




品名	TW-2	TW-2K
分岐	2分岐（固定）	
本体材質	本体：アルミニウム カップリング：鋼鉄（クロムメッキ）	
最大使用圧力 kgf/cm ² (Mpa)	10 (1.0)	
耐圧力 kgf/cm ² (Mpa)	15 (1.5)	
シール材質 使用温度範囲	ニトリルゴム（NBR）：-20℃～+80℃	
カップリング	BLY型 普及型 ・ BLK型 ワンプッシュ式	

TW型（2分岐配管用）

EA140DK-2B



EA140DK-12



型 式	ソケット部（排出口）	寸 法 (mm)				取込口形状
		L	A	C	T	
TW-2	汎用型 (BLY20型)	67	40	62.5	24	BLY20型プラグ

型 式	ソケット部（排出口）	寸 法 (mm)				取込口形状
		L	A	C	T	
TW-2K	ワンプッシュ式 (BLK20型)	67	40	64.5	24	BLY20型プラグ

※ ロックガード付TW-2KSAは EA140DK-32です。