

EA140DR-2R、-3R ワンプッシュ雌ねじソケット(ロック機構付)

- プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
- ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。

	品番	取付側形状	サイズ(mm)					重量
			L	A	D	H	T	
廃番	EA140DR-2R	R(PT)1/4	57	13	φ26	△19	Rc(PT)1/4	115g
廃番	EA140DR-3R	R(PT)3/8	57	14	φ26	△21	Rc(PT)3/8	118g

- 本体材質…鋼鉄(クロムメッキ)
- 最高使用圧力…0.98MPa
- シール材質…NBR(ニトリルゴム)
- 流体は、ソケットからプラグに流れるようにご使用下さい。
- ロック式の為容易にプラグが抜けなくなっています。

