

EA140EF-6.5R、-8.5R ワンプッシュウレタンホース用ソケット(ロック機構付)

○プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。

○ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。

品番	取付側形状	サイズ(mm)						重量
		L	A	D	H	T	B	
EA140EF-6.5R	φ6.5×φ10ウレタンホース用	61.5	17	φ26	△19	△17	φ5	123g
EA140EF-8.5R	φ8.5×φ12.5ウレタンホース用	63.5	19	φ26	△19	△19	φ7.5	127g

○本体材質…鋼鉄(クロムメッキ)

○最高使用圧力…0.98MPa

○シール材質…NBR(ニトリルゴム)

○流体は、ソケットからプラグに流れるようにご使用下さい。

○ロック式の為容易にプラグが抜けなくなっています。

