


水口ジョイント

金型冷却用ホース継手

水口ジョイントM

ホース口 二段溝



規 格	ホース口 d	ネジ D	六角 対辺	L	L1	L2	d1
MJ1M	12.5	R1/8	14	38	9	21	6
MJ2M		R1/4	14	40	11		7
※MJ3M		R3/8	17	42	13		7

※在庫僅少品