

テアシー

エアツール



TC60



TC65



TC80

規格	EA品番	取付ネジ		竹の子径	仕様
		入力側	出力側		
TC60	EA141AR-1	G1/4	G1/4	8.5	手動・足踏タイプ
TC65	EA141AR-3	G1/4	G1/4	8.5	ローラー金具タイプ
TC80	EA141AR-4	G1/4	エア流量調整付	8.5	手動・足踏タイプ・ノズルセット付 (ホース長 90cm)