

## EA141E-2~6(ホースニップル)

単位: mm

品番	適合ホース内径	呼び径	h	重量(g)	
<del>EA141E-2</del>	<del>6</del>	<del>4</del>	<del>52</del>	<del>15</del>	<del>取扱中止</del>
EA141E-2.5	8	6	52	21	
<del>EA141E-3</del>	<del>9</del>	<del>7</del>	<del>52</del>	<del>25</del>	<del>取扱中止</del>
EA141E-3.5	11	9	52	36	
<del>EA141E-4</del>	<del>13</del>	<del>10</del>	<del>52</del>	<del>30</del>	<del>取扱中止</del>
<del>EA141E-6</del>	<del>19</del>	<del>16</del>	<del>65</del>	<del>67</del>	<del>取扱中止</del>

- ・材質…真鍮
- ・使用圧力…1.2MPa
- ・用途…圧縮空気、ガスなど
- ・インナーコーン…37°

