

単位 mm

継手部品

三ツ又ジョイント

ホースを直接接続するのに最適です。



規格	EA品番	竹の子径	L
3MJ1	EA141FA-1	7(1/8)	52.5
3MJ2	EA141FA-2	8.5(1/4)	52.5
3MJ3	EA141FA-3	11(3/8)	63
3MJ4	EA141FA-4	14.5(1/2)	73.5