


EA153C-22

特 徴
大容量ねじ込みシリーズ

標準仕様・型番

仕 様		型 番					
		EA153C-22	EA153C-23	EA153C-24	EA153C-26	EA153C-28	EA153C-35
呼 径		8A	10A	15A	20A	25A	40A
配管サイズ (Rc)		1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2
使用流体		空 気					
使用圧力 (MPa)		1.0以下					
設定圧力範囲 (MPa)		0.05~0.85					
耐 圧 力 (MPa)		1.5					
周囲温度 (℃)		5~60					
質 量 (kg)		0.6	0.7	1.2	9.0		
標準装備品		圧力計、ブラケット					



記 号	d	S	L	D	H1	H2	H
呼 径 8A	Rc1/4	26	75	80	35	113	148

(mm)

