



MARK	REV	DATE	BY
A	CAD化	050131	山口
B	誤記訂正	110708	阪口



P. No.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK
1	ボディ	ADC12	1	
2	バルブパッキン	ニトリルゴム	1	
3	バルブ	C3604B	1	
4	ロッド	C3604B	1	
5	バルブパネ	SUS304	1	
6	プラグ	ジュラコン	1	20A, 25A ZDC2
7	ダイヤフラム	ニトリルゴム	1	
8	リリースバルブ	C3604B	1	
9	ダイヤフラム受け	ZDC2	1	15A ADC12
10	調節パネ	SUP6	1	
11	パネ押エ	SS400	1	
12	ボンネット	ADC12	1	
13	ロックナット	SS400	1	
14	調節ネジ	SS400	1	
15	ボンネットビス	SS400	4	20A, 25A 6個
16	ハンドル	SS400	1	
17	ゲージプラグ	SCM435	1	
18				
19	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	
20	リンフ	C2801P	1	
21	サクションパイプ	C1201	1	
22	ストップリング	SK5	1	
23	プラグガスケット	ニトリルゴム	1	
24				
25	ウォールブラケット	SPC2	1	オプション
26	圧力計		1	BN-PG50

記号	d	S	L	D	H1	H2	H	H3	P	B	h	T	G	製品質量	パッキンリスト
8A	Rc1/4	26	75	80	35	112	147	51	60	48	9	2.3	77	0.7kg	No. 1232
10A	Rc3/8														
15A	Rc1/2	36	80	86	39	121	160	51	60	46	9	3	80	0.8kg	No. 1499
20A	Rc3/4	46	90	100	48	138	186	56	70	55	9	3	87	1.3kg	No. 1543
25A	Rc1														

使用流体	(空気)
一次圧力	1.0MPa
二次圧力	0.05~0.85MPa
耐圧力	1.5MPa
周囲温度	5~60℃
部品図表	DA19-0009 (R-10700)

APPR'D
CH'D
DES'D
DRAWN

山口

BN-3R01-8A~25A
レギュレータ

DRAWING No.
DA00-0005-B