

## EA153CA-12

特 徴  
軽量・コンパクトシリーズ

### ■標準仕様・型番

仕様	型番	EA153CA-12	EA153CA-13
		呼 称	8A
配管サイズ	(Rc)	1/4	3/8
使用流体		— 空 気	
使用圧力	マニュアルドレン (MPa)	0.05~1.0	
	オートドレン (MPa)	—	
設定圧力範囲	(MPa)	0.05~0.85	
耐 圧 力	(MPa)	1.5	
周囲温度	(℃)	5~60	
ろ 過 度	(μ)	5	
質 量	(kg)	0.35	
標準装備品		圧力計 ブック	

\* 圧力が0.05M Pa以下になるとドレンを自動的に排出します。

