

# エアフィルタ

## EA153CB-26 -28

### 標準仕様・型番

仕 様		型番	
		EA153CB-26	EA153CB-28
呼 径		20A	25A
配管サイズ	(Rc)	3/4	1
使用流体		空 気	
使用圧力	マニュアルドレン	(MPa) 0~1.0	
耐 圧 力	(MPa)	1.5	
周囲温度	(°C)	5~60	
ろ 過 度	( $\mu$ )	40	
流 量	( $m^3/min$ )	5.7	6.3
質 量	(kg)	1.2(1.3)	

\* 流量は一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時の流量を表しています。(ANR)

### 寸法図

