




MARK	REVISIONS	DATE	BY
A	ケース・マニフールドレン変更	021107	小久保
B	ドレンバルブAss'y変更	030423	山本 審司
C	図面整理	100405	辻



P. No.	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK
1	ボディ	ADC12	1	
2	ケース	ADC12	1	
3	ケースガスケット	ニトリルゴム	1	G-50
4	バルブサポート	ジュラコン	1	
5	デフレクタ	A1050P	1	
6	エレメント	ポリエチレン	1	5μ
7	エレメントガスケット	ニトリルゴム	2	D33xd26xt1
8	パツフル	ジュラコン	1	
9	換液窓	ナイロン	1	
10	換液窓押エ	ZDC2	1	
11	換液窓ガスケット	ニトリルゴム	1	グリーン
12	六角穴付ボタンプル	SS400	2	M4×8L
13	マニフールドレンASS'Y		1	S-33551
14	クランプリングバネ	SUP4	1	

使用流体	空気
使用圧力	0.05~1.0MPa
耐圧力	1.5MPa
周囲温度	5~60℃
ろ過度	5μ
ドレン貯液量	80cm³
最大流量	2.5m³/min [ANR] (一次圧0.7MPa、差圧0.03MPa時)
質量	0.5kg

APPR'D	森	BN-27T5-15
CH'D	山本	
DES'D	小久保	エアフィルタ
DRAWN	小久保	
SCALE	1/1	
DATE	02.01.30	
		NIHON SEIKI CO., LTD.
		DRAWING No.
		BAGE-0001-C

※ 圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。