






MARK	REVISIONS	DATE	B	Y
------	-----------	------	---	---



品番	サイズ	d	有効断面積
BBBC-0003	8A	Rc1/4	12mm ²
BBBD-0004	10A	Rc3/8	34mm ²
BBBE-0005	15A	Rc1/2	70mm ²



P. No	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK
1	ボディ	ADC	1	
2	クラプリング	ADC	1	
3	クラプリングパネ	SUP4	1	
4	ケース	ポリカーボネイト	1	
5	ケースガスケット	ニトリルゴム	1	G-60
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	フィードプラグ	SS400	1	
13	フィードプラグパッキン	ニトリルゴム	1	P-12.5
14	バルブ		1	
15	チェックバルブ	SUJ	1	
16	チェックバルブパッキン	ニトリルゴム	1	S-4
17	サイフォンチューブ	ポリエチレン	1	
18	ドームAss'y		1	S-4, S-15, P-8

使用流体	: 空気
使用圧力	: 0~1.0MPa
耐圧力	: 1.5MPa
周囲温度	: 5~60℃
製品質量	: 0.5kg
パッキンリスト	: No. 2227
貯油量	: 200cm ³
部品図表	: BB19-0006 (S-31064)

APPR'D 伊達	BN-2301B-8~15
CH'D 山本	
DES'D 阪口	ルブリケータ
DRAWN 阪口	
NIHON SEIKI CO., LTD.	
SCALE 1/1	DRAWING No.
DATE 20.01.06	BB00-0017

Y-13514