

# ルブリケータ

## EA153CC-26 -28

### 標準仕様・型番

仕 様		型 番	
		EA153CC -26	EA153CC -28
呼 径		20A	25A
配管サイズ	(Rc)	3/4	1
使用流体	—	空 気	
使用圧力	(MPa)	1.0以下	
耐 圧 力	(MPa)	1.5	
周囲温度	(°C)	5~60	
使用油	—	タービン油1種 ISOVG#32相当	
貯油量	(cm <sup>3</sup> )	400	
流量 * 1	(m <sup>3</sup> /min)	7.5	
最小滴下流量 * 2	(ℓ/min)	400	
質 量	(kg)	1.3	

- \* 1 流量は一次圧力が0.7MPaの時に差圧が0.03MPaの時の流量を表しています。(ANR)
- \* 2 最小滴下流量は一次圧力が0.5MPaの時の流量を表しています。(ANR)

### ■ 寸法図

