

**EA153 CD-22**  
**EA153 CD-23**  
**EA153 CD-24**



潤滑油は ISO VG32相当品をお使いください。  
 取付姿勢は必ずドレン排水口が下になるようにしてください。  
 取付方向はボディ部にある矢印の方向に空気が流れるようにしてください。  
 機器の配管前には配管材内部を十分にフラッシングしてください。  
 保守点検に便利のように周囲に余裕空間を設けてください。



- 使用圧力は1MPa以下で使用してください。
- 使用温度は5～60℃の範囲を守ってください。
- 取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気을避けてください。
- 部品洗浄は中性洗剤を使用してください。

圧力計は反対側に  
取付可能です。

側面 2

入力側



背面



フィルター  
エレメント

パッフル

チューブ



チューブ