




MARK	REVISIONS	DATE	B	Y
A	SI単位に変更	000321	仙本	意司
B	RoHS対応	060515	辻	
C	誤記訂正	080220	仙本	意司
D	誤記訂正	100201	仙本	意司
E	設計変更(No.1998)	130603	仙本	意司



G3/8




ネームプレート



P. No	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK
1	ボディ	SS400	1	三価クロメート
2	カバー	SS400	1	N-2焼付塗装
3	レバー	SS400	1	三価クロメート
4	マイクロスイッチ		1	
5	マイクロスイッチ取付板	SS400	1	三価クロメート
6	調節パネ	SWP	1	三価クロメート
7	パネ受	SS400	1	三価クロメート
8	インディケータ	SS400	1	三価クロメート
9				
10	調節ネジ	SS400	1	三価クロメート
11	ナット	SS400	1	三価クロメート
12	ジョイント	ZDC	1	三価クロメート
13	ダイヤフラム	ニトリルゴム	1	
14	ダイヤフラムケース	ZDC	1	三価クロメート
15	ダイヤフラム受	C3604B-CD	1	
16			1	
17	ボール	SUJ	1	

指示圧力銘板




マイクロスイッチ

型式 山武 BZ-2RD-T4-J

電気定格 AC:125V:250V -10A

DC:125V-0.5A:250V-0.25A

圧力減少時の接点位置



使用流体 : 空気

使用圧力 : 0~0.8 MPa

耐圧力 : 1.0 MPa

設定圧力範囲 : 0.1~0.8 MPa

周囲温度 : 5~60℃

製品質量 : 0.5 kg

部品図表 : S-34545


パッキンリスト: No.1544

APPRO'D 渡原
CH'D 山本
DES'D 辻
DRAWN 山口

BN-1218-10

圧カスイッチ

RoHS対応



NIHON SEIKI CO., LTD.

SCALE 2/1
DATE 95.10.06

DRAWING No.

ABBD-0003-D

Y-13723