

手動切換バルブ (BN-4H41Cシリーズ)

3ポジション クローズドセンター



BN-4H41C-XA-10A
(側面配管)



BN-4H41C-XB-10A
(底面配管)



BN-4H41C-PB-10A
(パネルタイプ)

型番表示

BN-4H41C-XA-10



標準仕様・型番

型番	BN-4H41C						
	XA				XB	PB	
取付形式	XA				XB	PB	
呼径	8A	10A	15A	20A	25A	10A	10A
配管サイズ (Rc)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	3/8	3/8
使用流体	空気						
使用圧力 (MPa)	0~0.7						
耐圧力 (MPa)	1.5						
周囲温度 (°C)	5~70						
有効断面積 (mm ²)	20	27	40	140	150	27	27
質量 (kg)	0.8	5.0	10.0	0.8	0.8	0.8	0.8

寸法図

呼径	記号	d	F	L1	L	B1	B2	G	T	H1	H	h	R	P
8A	Rc1/4	70	100	142	75	84	62	10	25	107	6.6	45	—	—
10A	Rc3/8	70	100	142	75	84	62	10	25	107	6.6	45	50	—
15A	Rc1/2	85	120	172	90	105	75	10	25	149	9.0	45	60	—
20A	Rc3/4	115	242	311	130	137	97	15	35	211	11.0	60	—	—
25A	Rc1	115	242	311	130	137	97	15	35	211	11.0	60	—	—

EA153EA-2.-3.-4.-6.-8.-13.-13A
: BN4H41C

