

スピードコントローラ

EA153EB-2



標準仕様・型番

呼 径		8A	
配管サイズ	(Rc)	1/4	
使用流体	—	空 気	
使用圧力	(MPa)	1.0以下	
耐 圧 力	(MPa)	1.5	
周囲温度	(°C)	5~60	
有効断面	ニードル側	(mm ²)	14
	チェック側	(mm ²)	16
質 量		(kg)	0.2

記号	d	L	H1	H	D
呼 径 8A	Rc1/4	46	21.5	66	22

寸法図

