

スピードコントローラ



■標準仕様・型番

呼 径		10A
配管サイズ	(Rc)	3/8
使用流体	—	空 気
使用圧力	(MPa)	1.0以下
耐 圧 力	(MPa)	1.5
周囲温度	(℃)	5~60
有効断面	ニードル側	(mm ²) 20
	チェック側	(mm ²) 22
質 量		(kg) 0.3

記 号	d	L	H1	H	D
呼 径 10A	Rc3/8	55	24.5	73	28

■寸法図

