

スピードコントローラ

EA153EB-4



■標準仕様・型番

呼 径		15A
配管サイズ	(Rc)	1/2
使用流体	—	空 気
使用圧力	(MPa)	1.0以下
耐 圧 力	(MPa)	1.5
周囲温度	(℃)	5~60
有効断面	ニードル側	(mm ²) 24
	チェック側	(mm ²) 26
質 量	(kg)	0.4

記号	d	L	H1	H	D
呼 径 15A	Rc1/2	65	24.5	78	30

■寸法図

