

足踏スイッチ

EA153EC-12



■標準仕様・型番

型番			
方向	3方向		
呼径	8A		
配管サイズ	IN・OUT	(Rc)	1/4
	EX	(Rc)	1/8
使用流体	—	空気	
使用圧力	(MPa)	0~0.7	
耐圧力	(MPa)	1.5	
踏込力	(N)	MAX29	
周囲温度	(°C)	5~60	
有効断面積	(mm ²)	8	
質量	(kg)	0.5	

*ロック機構付きの場合はペダルを踏むとペダルがロックされます。ロックされた状態で再度ペダルを踏むとロックが解除されます。

■寸法図

