

# サイレンサ



		EA153ED			
型番		-1	-2	-3	-4
呼径		6A	8A	10A	15A
配管サイズ		—	R1/8	R1/4	R3/8
使用流体		— 空 気			
使用圧力 (MPa)		1.0以下			
耐圧力 (MPa)		1.5			
周囲温度 (°C)		-10~60			
有効断面積 (mm <sup>2</sup> )		15	40	60	80
質 量 (g)		10	20	50	50

記号	d	S	L	D
EA153ED-1	R1/8	—	42.5	16
EA153ED-2	R1/4	19	46	21
EA153ED-3	R3/8	30	63	33
EA153ED-4	R1/2	30	65	33

