

EA153PA-1
(エアーツールオイル)

- 粘度 (ISO VG) 32
- 容量 1L
- 良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル
- 用途 釘打ち機、エアカッター、エアードライバー、エアリベッター、その他エア圧機器。
タービン32の専用表示のあるもの。エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油
- 成分 第4石油類危険等級Ⅲ



粘度規格一覧表

	粘度表示 c St(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG	補助			
マシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
↓ パイプねじ切りオイル	15	12	90スピンドル		
	22	18	150スピンドル		
タービンオイル	32	26	90タービン		
エアーツールオイル	46	38	120マシンオイル		
マシンオイル	68	56	140タービン		
2サイクルエンジンオイル		83	180タービン		
コンプレッサーオイル	100	120	200タービン		
チェーンソーオイル	150	180	30モーターオイル		
	220	260	40モーターオイル		
	320	380	50モーターオイル		
	460	560	90シリンダー		
	680	830	120シリンダー		
	1000		加熱シリンダー		