

| EA品番 | 商品名 | 逆回転時最大トルク(NM) | 逆回転時の回転数(r.p.m) |
|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| EA155DA | 3/8"DR エアークラッシュレンチ | 110 Ft-Lbs. (149 NM) | 11,000 RPM |
| EA155DB-3 | 3/8"DR エアークラッシュレンチ | 300 Ft-Lbs (408 NM) | 12,500 RPM |
| EA155DB-4 | 3/8"DR エアークラッシュレンチ | 300 Ft-Lbs. (400 NM) | 12,000 RPM |
| EA155DC-1 | 1/2"DR エアークラッシュレンチ(ショートボディ) | 500 Ft-Lbs. (677 NM) | 9,000 RPM |
| EA155DC-2 | 1/2"DR エアークラッシュレンチ(ツインハンマー仕様) | 780 Ft-Lbs. (1054 NM) | 8,000 RPM +/- 10% |
| EA155DE | 1/2"DR エアークラッシュレンチ | 780 Ft-Lbs. (1054 NM) | 9,000 RPM +/-10% |
| EA155DE-2 | 1/2"DR エアークラッシュレンチ | 300 Ft-Lbs (400 NM) | 12,500 RPM |
| EA155DE-3 | 1/2"DR エアークラッシュレンチ | 600 Ft-Lbs. (814 NM) | 8,000 RPM |
| EA155DE-6A | 1/2"DR エアークラッシュレンチ | 780 Ft-Lbs. (1054 NM) | 8,000 RPM +/- 10% |
| EA155DF | 1/2"DR エアークラッシュレンチ | 320 Ft-Lbs. (434 NM) | 7,000 RPM |
| EA155DG | 1/2"DR エアークラッシュレンチ | データなし | データなし |
| EA155DJ | 3/4"DR エアークラッシュレンチ | データなし | データなし |
| EA155DK-2 | 3/4"DR エアークラッシュレンチ | 1,500 Ft-Lbs. (2034 NM) | 4,600 RPM |
| EA155DL-1 | 3/4"DR エアークラッシュレンチ | 1,350 Ft-Lbs. (1830 NM) | 7,000 RPM |
| EA155CP-51 | 3/4"DR インパクトレンチセット | データなし | データなし |